

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



- maximální čistící výkon\*: 456 talířů/h nebo 24 košů/h
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody
- mimořádně hygienické výsledky – teplota oplachu 85 °C
- Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému dávkování
- max. komfort obsluhy: plně dotykový barevný displej M Touch Flex

\* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

EAN: 4002516577218 / Číslo materiálu: 12066440 / Číslo starého materiálu: 61040482SEE

| Provedení a konstrukce   |  |
|--|--|
| Provedení  | Volně stojící myčka, přední plnění                                     |
| Řada   | MasterLine   |
| Model  | Hygiene  |
| Mycí systém  | Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním |
| Počet úrovní mytí  | 2  |
| Čelní stěna  | Lotosově bílá  |
| Víko   | Lotosově bílá  |
| Boční stěny  | Lotosově bílá  |
| Zadní stěna  | Pozinkované  |
| Použití  |  |
| Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | •  |
| Vhodné pro nemocnice   | •  |
| Vhodné pro mateřské školy                                      | •  |
| Vhodné pro univerzity a školy                                  | •  |
| Výkonové údaje   |  |
| Prověřená účinnost proti virům                                 | •  |
| Testovaná hygiena  | •  |
| Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min                                 | 390  |
| Nejkratší čas programu v min                                   | 5  |
| Maximální teplota oplachování ve °C                            | 85   |
| Čistící výkon počet talířů/h                                   | 456  |
| Čistící výkon počet košů/h                                     | 24   |
| Možnost mytí plastových košů ve 2 úrovních                     | •  |
| Životnost v cyklech mytí                                       | 28000  |
| Řídicí jednotka  |  |
| Typ ovládání   | M Touch Flex   |
| Maximální předvolba startu v hodinách                          | 24   |
| Indikace zbývajících času                                      | •  |
| Programy [počet]   | 12   |
| Indikace průběhu programu                                      | •  |
| Nastavitelné jazyky displeje                                   | •  |
| Jazykově neutrální ovládání                                    | •  |
| Standardní elektrické připojení                                |  |
| Elektrická přípojka  | 3N AC 400V 50HZ  |
| Topný výkon v kW   | 8,50   |
| Celkový příkon v kW  | 8,90   |
| Jištění v A  | 16   |
| Délka přívodního síťového kabelu v m                           | 1,90   |
| Možná varianta napětí 1  |  |
| Elektrická přípojka  | AC 230V 50HZ   |
| Topný výkon v kW   | 3,00   |
| Celkový příkon v kW  | 3,40   |
| Jištění v A  | 16   |
| Přípojka přívodu a odvodu vody                                 |  |
| Studená voda [počet]   | 1  |

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



EAN: 4002516577218 / Číslo materiálu: 12066440 / Číslo starého materiálu: 61040482SEE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Teplá voda [počet]                                   | 1                  |
| Potřebný průtokový tlak v barech                     | 0,40-10,00         |
| Vypouštěcí čerpadlo [DN]                             | 22                 |
| Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm  | 100                |
| Integrovaný změkčovač vody                           | •                  |
| Maximální tvrdost vody v mmol/l                      | 10,70              |
| Systém ochrany proti poškození vodou                 | Systém Waterproof  |
| Spotřeba vody na mycí cyklus v l                     | 8,00               |
| Délka přívodní hadice vody v cm                      | 170                |
| Délka vypouštěcí hadice vody v cm                    | 150                |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                            |                    |
| Vnější rozměr, výška v mm                            | 820                |
| Vnější rozměr s víkem, výška v mm                    | 835                |
| Vnější rozměr, šířka v mm                            | 598                |
| Vnější rozměr, hloubka v mm                          | 598                |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                     | 920                |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                     | 670                |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                   | 740                |
| Užitný mycí prostor, výška v mm                      | 559                |
| Užitný mycí prostor, šířka v mm                      | 536                |
| Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm       | 474                |
| Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm      | 516                |
| Výška zásuvky nad podlahou v mm                      | 216                |
| Nezbytná šířka výklenku v mm                         | 600                |
| Hmotnost netto v [kg]                                | 79                 |
| Hmotnost brutto v kg                                 | 89                 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>        | 1200               |
| <b>Emisní hodnoty</b>                                |                    |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Hladina akustického výkonu (LwA)                     | 57,0               |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h                    | 1,44               |
| <b>Programy</b>                                      |                    |
| Univerzální  | •                  |
| Super krátký   | •                  |
| Krátký   | •                  |
| Hygiena  | •                  |
| Hygiena plus   | •                  |
| Studená/předmytí                                     | •                  |
| Sklenice   | •                  |
| Pivní sklenice                                       | •                  |
| Přibory  | •                  |
| Plasty   | •                  |
| Energeticky úsporný/ECO                              | •                  |
| Intenzivní   | •                  |
| Regenerace   | •                  |
| Vypuštění  | •                  |
| <b>Košové uspořádání</b>                             |                    |
| 2x nástavec E 816 na talíře                          | •                  |
| 1x horní koš APFD 215                                | •                  |
| 1x spodní koš APFD 220 na nástavce                   | •                  |
| 2x nástavec APFD 420 na přibory                      | •                  |

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



EAN: 4002516577218 / Číslo materiálu: 12066440 / Číslo starého materiálu: 61040482SEE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Výškově nastavitelný horní koš   | •                       |
| Lze kombinovat s košem na lahve APFD 210   | •                       |
| <b>Vybavení</b>  |                         |
| Sušení   | Podpora sušení AutoOpen |
| 1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka   | •                       |
| Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky                           | •                       |
| Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky s indikací stavu naplnění | •                       |
| Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli   | •                       |
| Zásobník na sůl ve dvířkách  | •                       |
| AutoClose  | •                       |
| Perfect GlassCare  | •                       |
| Kondenzátor par s vodní mlhou  | •                       |
| Blokování dvířek, chráněno kódem   | •                       |
| Nastavitelná doba setrvání při teplotě   | •                       |
| Nastavitelná teplota oplachu   | •                       |
| Optické rozhraní   | •                       |
| Vysoce efektivní filtrační systém s kontrolou vloženého sítka                                      | •                       |
| Rozsáhlé příslušenství (volitelně)   | •                       |
| <b>Možnosti připojení</b>  |                         |
| Externí dávkovací modul na leštidlo  | •                       |
| <b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>  |                         |
| CE   | •                       |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES  | •                       |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX1   | •                       |
| Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení   | •                       |
| DIN 10512  | •                       |
| DIN EN 17735   | •                       |