

## PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



- maximální čistící výkon\*: 456 talířů/h nebo 24 košů/h
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody
- mimořádně hygienické výsledky – teplota oplachu 85 °C
- Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému dávkování
- max. komfort obsluhy: plně dotykový barevný displej M Touch Flex

\* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

EAN: 4002516577232 / Číslo materiálu: 12066460 / Číslo starého materiálu: 61040480SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Myčka s možností podstavby
Řada	MasterLine
Model	Hygiene
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	Lotosově bílá
Víko	Bez víka
Boční stěny	Pozinkované
Použití	
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro mateřské školy	•
Vhodné pro univerzity a školy	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	390
Nejkratší čas programu v min	5
Maximální teplota oplachování ve °C	85
Čistící výkon počet talířů/h	456
Čistící výkon počet košů/h	24
Možnost mytí plastových košů ve 2 úrovních	•
Životnost v cyklech mytí	28000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Programy [počet]	12
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazykově neutrální ovládání	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Zástrčka CEE	•
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	3,00
Celkový příkon v kW	3,40
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1

## PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



EAN: 4002516577232 / Číslo materiálu: 12066460 / Číslo starého materiálu: 61040480SEE

Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	0,40-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	10,70
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	8,00
Délka přívodní hadice vody v cm	170
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr, šířka v mm	598
Vnější rozměr, hloubka v mm	595
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Užitný mycí prostor, výška v mm	559
Užitný mycí prostor, šířka v mm	536
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	516
Výška zásuvky nad podlahou v mm	216
Nezbytná šířka výklenku v mm	600
Hmotnost netto v [kg]	77
Hmotnost brutto v kg	87
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	57,0
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,44
<b>Programy</b>	
Univerzální	•
Super krátký	•
Krátký	•
Hygiena	•
Hygiena plus	•
Studená/předmytí	•
Sklenice	•
Pivní sklenice	•
Přibory	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/ECO	•
Intenzivní	•
Regenerace	•
Vypuštění	•
<b>Košové uspořádání</b>	
2x nástavec E 816 na talíře	•
1x horní koš APFD 215	•
1x spodní koš APFD 220 na nástavce	•
2x nástavec APFD 420 na přibory	•
Výškově nastavitelný horní koš	•

## PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



EAN: 4002516577232 / Číslo materiálu: 12066460 / Číslo starého materiálu: 61040480SEE

Lze kombinovat s košem na lahve APFD 210

### Vybavení

Sušení	•
1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka	•
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky s indikací stavu naplnění	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Kondenzátor par s vodní mlhou	•
Blokování dvířek, chráněno kódem	•
Nastavitelná doba setrvání při teplotě	•
Nastavitelná teplota oplachu	•
Optické rozhraní	•
Vysoce efektivní filtrační systém s kontrolou vloženého sítka	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•

### Možnosti připojení

Externí dávkovací modul na leštidlo	•
-------------------------------------	---

### Normy, zkušební a identifikační označení

CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX1	•
Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•