

PFD 407 [WB HygienePlus]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



- maximální čistící výkon*: 456 talířů/h nebo 24 košů/h
- Obzvláště hygienické výsledky – termická dezinfekce
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody
- Snadné dávkování – Volitelné připojení k externímu dávk. modulu
- max. komfort obsluhy: plně dotykový barevný displej M Touch Flex

* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

EAN: 4002516577249 / Číslo materiálu: 12066470 / Číslo starého materiálu: 61040710SEE

Konstrukce a provedení	
Provedení	Volně stojící myčka, přední plnění
Model	Hygieneplus
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	Nerez
Víko	Nerez
Boční stěny	Nerez
Oblasti použití	
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro mateřské školy	•
Údaje o výkonu	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	390
Nejkratší čas programu v min	5
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Čistící výkon počet talířů/h	456
Čistící výkon počet košů/h	24
Možnost mytí plastových košů ve 2 úrovních	•
Životnost v cyklech mytí	28000
Ovládání	
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Programy [počet]	12
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazykově neutrální ovládání	•
Základní elektroinstalace	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	3,00
Celkový příkon v kW	3,40
Jištění v A	16
Přípojka na vodu/odpad	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	0,40-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100

PFD 407 [WB HygienePlus]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



EAN: 4002516577249 / Číslo materiálu: 12066470 / Číslo starého materiálu: 61040710SEE

Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	10,70
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	8,00
Délka přívodní hadice vody v cm	170
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr s víkem, výška v mm	835
Vnější rozměr, šířka v mm	598
Vnější rozměr, hloubka v mm	598
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Užitný mycí prostor, výška v mm	559
Užitný mycí prostor, šířka v mm	536
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	516
Výška zásuvky nad podlahou v mm	216
Nezbytná šířka výklenku v mm	600
Hmotnost netto v [kg]	78
Hmotnost brutto v kg	88
Maximální zatížení podlahy v N	1200
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	57,0
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,44
Programy	
Univerzální	•
Super krátký	•
Krátký	•
Hygiena	•
Hygiena plus	•
Termická dezinfekce (Vario TD)	•
Studená/předmytí	•
Sklenice	•
Přibory	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/ECO	•
Intenzivní	•
Regenerace	•
Vypuštění	•
Košové vybavení	
2x nástavec E 816 na talíře	•
1x horní koš APFD 215	•
1x spodní koš APFD 220 na nástavce	•
2x nástavec APFD 420 na přibory	•
Výškově nastavitelný horní koš	•
Lze kombinovat s košem na lahve APFD 210	•
Vybavení	
Sušení	Podpora sušení AutoOpen

PFD 407 [WB HygienePlus]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro domovy, školky a pro všechny s vysokými požadavky na hygienu.



EAN: 4002516577249 / Číslo materiálu: 12066470 / Číslo starého materiálu: 61040710SEE

1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Kondenzátor par s vodní mlhou	•
Blokování dvířek, chráněno kódem	•
Nastavitelná doba setrvání při teplotě	•
Nastavitelná teplota oplachu	•
Optické rozhraní	•
Vysoce efektivní filtrační systém s kontrolou vloženého sítka	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
Možnosti připojení	
Externí dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Externí dávkovací modul na leštidlo	•
Normy, zkušební a id. označení	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX1	•
Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•