

DGC 7465 HC Pro

Konvektomat s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- komfortní obsluha díky přívodu čerstvé vody a odvádění odpadní vody
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516632085 / Číslo materiálu: 12100240 / Číslo starého materiálu: 23746539D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	DGC 7465 HC Pro
Číslo materiálu výrobce	12100240
Číslo EAN	4002516632085
Marketingová třída	Gold
Provedení a design	
VitroLine	•
Provedení a design	
Konvektomat	•
Barva	Grafitově šedá
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Předešťátí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Mix & Match	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Provozní způsoby grilu	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•

DGC 7465 HC Pro

Konvektomat s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516632085 / Číslo materiálu: 12100240 / Číslo starého materiálu: 23746539D

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 4 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Časové funkce	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•

Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20

Komfort při údržbě

Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•

DGC 7465 HC Pro

Konvektomat s připojením na přívod vody a odpad

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

EAN: 4002516632085 / Číslo materiálu: 12100240 / Číslo starého materiálu: 23746539D

Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Ne
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	67
Počet úrovní zasunutí	4
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30–230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Teploty při provozu parní trouby ve °C	40–100
Rozměry výklenku (š x v x h) v mm	560-568 x 590-595 x 550
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 596 x 567
Hmotnost v kg	46,5
Celkový příkon v kW	3,45
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Délka přívodní hadice v m	2,0
Délka odtokové hadice v m	3,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	1
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1

DGC 7465 HC Pro

Konvektomat s připojením na přívod vody a odpad
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516632085 / Číslo materiálu: 12100240 / Číslo starého materiálu: 23746539D

Odvápňovací tablety

2


Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua


???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

DGC 7465 HC Pro


Konvektomat s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVST010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings