

DGC 7860 HC Pro

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.



- Velký dotykový displej M Touch se senzorem přiblížení
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Miele@home – přístroj propojený pomocí WiFi + Mix & Match
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor

A+

EAN: 4002516632702 / Číslo materiálu: 12100770 / Číslo starého materiálu: 23786049D

Provedení a design	
Konvektomat	•
PureLine	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Přehřátí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Mix & Match	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Příprava v páře	•
Sous-vide	•
Ohřev	•
Pečení Gourmet	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Speciální moučník	•
Horní/spodní pečení	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Nahřívání talířů	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•

DGC 7860 HC Pro

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmmovým teploměrem + HydroClean.



EAN: 4002516632702 / Číslo materiálu: 12100770 / Číslo starého materiálu: 23786049D

SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 4 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
Senzor přiblížení MotionReact	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvěječ páry	•
HydroClean	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Technologie výroby páry a zásobování vodou</b>	
DualSteam	•
Výkon vyvěče páry v kW	3,30
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvou vodu za výsuvným panelem	•
Nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	•
Odpadní sítko	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•

DGC 7860 HC Pro

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmmovým teploměrem + HydroClean.



EAN: 4002516632702 / Číslo materiálu: 12100770 / Číslo starého materiálu: 23786049D

Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	67
Počet úrovní zasunutí	4
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 596 x 567
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	555
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	567
Hmotnost v kg	46,4
Celkový příkon v kW	3,45
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1
Odvápňovací tablety	2
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## DGC 7860 HC Pro

### Konvektomat


pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x6xX, DGC7x6x-55X, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro, installation drawings