

## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu



- nejtišší varná deska TwoInOne od Miele – motor Silence
- dostatek místa – 4 kulaté varné zóny
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- kompaktní ovládání pomocí číselné řady – ComfortSelect Plus
- vhodné pro flexibilní instalaci odtahu

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

<b>Provedení</b>	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Odtah vedený pomocí dokoupitelného příslušenství	DFK-xxxx, DMK 150-1
Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace)	Ne
<b>Design</b>	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Zapuštěný odsavač par	•
Barva krycí mřížky	Černá
<b>Vybavení varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Maximální počet kusů varného nádobí	4
<b>1. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 110-220
Maximální výkon boosteru ve W	3000
Maximální výkon ve W	2300
<b>2. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon boosteru ve W	2100
Maximální výkon ve W	1400
<b>3. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 110-220
Maximální výkon ve W	2300
Maximální výkon boosteru ve W	3000
<b>4. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon ve W	1400
Maximální výkon boosteru ve W	2100
<b>Komfort při obsluze</b>	
Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect Plus
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	•
Digitální indikace stupňů výkonu	•
Barva zobrazení	Žlutá
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Automatické vypínání	•
Permanentní rozpoznání hrnce	•

## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu



EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Kuchyňský budík	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,5
Motor Silence	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	-
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadná údržba sklokeramiky	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstevých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně min. (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	195
Výkon stupně max. (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	530
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	610
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	610
Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	27,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovácí funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Přípojka pro spínač okenního kontaktu	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	800
Rozměry v mm (výška)	200
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	780
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500

## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu




EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

Vestavná výška se svorkovnicí v mm	200
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	780
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	15
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	804
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	7,50
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,6
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Přípojovací kabel	Ano


## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim od tahu

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis-drawing

## KMDA 7272 FL-A Silence


Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim od tahu




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

