

CM 5315 Active

Volně stojící kávovar

s funkcí OneTouch for Two pro dokonalý požitek z kávy.



- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Perfektní výsledky a intenzivní kávové aroma – AromaticSystem
- Krémová mléčná pěna pro nejrůznější kávové speciality
- Komfortní čištění k peči a údržbě – čistící programy
- Komfortní pohoštění: pro větší množství najednou – funkce konvice

EAN: 4002516599265 / Číslo materiálu: 12134680 / Číslo starého materiálu: 29531510CZ

Provedení a design	
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•
Barva	Grafitově šedá
Uživatelské výhody	
AromaticSystem	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
Komfort při obsluze	
Displej	DirectSensor
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum	8,0
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum	13,5
Multilingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	1
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	200
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	200
Objem zásobníku na vodu v l	1,3
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	7
Objem odkapávací misky v l	0,8
Snadno přístupné zásobníky	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Individuální nastavení	•
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Caffè latte klasické	•

CM 5315 Active

Volně stojící kávovar

s funkcí OneTouch for Two pro dokonalý požitek z kávy.



EAN: 4002516599265 / Číslo materiálu: 12134680 / Číslo starého materiálu: 29531510CZ

Caffè latte dvojitě	•
Konvice kávy	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Energeticky úsporný režim ECO	•
<b>Komfort při údržbě</b>	
Manuální odvápnování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
<b>Bezpečnost</b>	
Zablokování zprovoznění	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka přístroje v mm	241
Výška přístroje v mm	360
Hloubka přístroje v mm	460
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,2
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Voucher na kávovou konvici CJ 1	•
Odvápňovací tablety	•
Čisticí tablety	•
Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje	•
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,