

KFN 4898 AD

Volně stojící chladnička s mrazničkou
pro nejdelší čerstvost a maximální komfort s PerfectFresh Active a Freeze&Cool.



- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování – PerfectFresh Active
- flexibilní využití mrazicí části – Freeze&Cool
- nastavitelné osvětlení skleněných polic díky FlexiLight 2.0
- i přístroje bez rukojeti lze otevřít bez námahy díky Click2open
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost



EAN: 4002516612452 / Číslo materiálu: 12156960 / Číslo starého materiálu: 38489815EU1

Kategorie přístrojů	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
Provedení	
Volně stojící přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Barva opláštění	Stříbrná
Barva čelní stěny	Briliantová bílá (sklo)
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Osvětlení mrazicí zóny	LED
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení systému uchování čerstvosti	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky	•
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL vnitřní prostor	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Snadné otevírání dvířek	Click2open
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Nastavení s přesností na stupeň	Teplota chlazení a mrazení
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Možnost vypnout mrazicí část	•
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
Superchlazení	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	3
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	4
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
z toho osvětlené	2
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	3

KFN 4898 AD

Volně stojící chladnička s mrazničkou
pro nejdelší čerstvost a maximální komfort s PerfectFresh Active a Freeze&Cool.




EAN: 4002516612452 / Číslo materiálu: 12156960 / Číslo starého materiálu: 38489815EU1

Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	3
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Roční spotřeba energie v kWh	115,34
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
Technické údaje	
Šířka přístroje v mm	600
Výška přístroje v mm	2015
Hloubka přístroje v mm	682
Hmotnost v kg	84,9
Chladicí zóna v l	259
z toho zóna PerfectFresh v l	99
4hvězdičková mrazicí zóna v l	103
Celkový užitečný objem v l	362
Doba skladování při poruše v h	24
Kapacita mražení v kg/24 h	10,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	33
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1400
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Organizační box PerfectFresh	•
Miska na led	•


KFN 4898 AD

Volně stojící chladnička s mrazničkou


pro nejdelší čerstvost a maximální komfort s PerfectFresh Active a Freeze&Cool.




KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)