

DC 120 WW

Profesionální sušicí skříň

pro mimořádně šetrné sušení se dvěma automatickými programy.



- maximální hmotnost náplně 15 kg, 4 sušicích ramínek
- nejvyšší účinnost – současné sušení nejrůznějšího materiálu
- vysoké vytížení – kontinuální doplňování materiálu k sušení
- maximální šetrnost – nepohyblivé sušení
- optimální sušení zevnitř i zvenku – sušicí ramínka

EAN: 7330095911541 / Číslo materiálu: 12173360 / Číslo starého materiálu: 52120001EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj
Řada	Professional
Čelní stěna	Bílá
Barva ovládacího panelu	Bílá
Kapacita náplně v kg	15
Maximální kapacita náplně	4 ochranné obleky
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Přípojka pro odtahové potrubí, průměr v mm	125
Použití	
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovy	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v g/min	57
Spotřeba energie na 1 litr odpařené vody v kWh	1,90
Nejkratší čas programu pro ochranné obleky v min	95
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Dotyková tlačítka
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Programy	
Impregnace	•
Standardní	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	6,00
Celkový příkon v kW	6,20
Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1970
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	750
Vnější rozměr, výška brutto v mm	2097,00
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1240,00
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820,00
Hmotnost netto v kg	177,00
Hmotnost brutto v kg	191,00
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Filtry na zachycení vláken [počet]	4
Šetrné sušení	•
Držáky na rukavice [počet]	4
Sušicí ramínka [počet]	4

DC 120 WW

Profesionální sušicí skříň

pro mimořádně šetrné sušení se dvěma automatickými programy.



EAN: 7330095911541 / Číslo materiálu: 12173360 / Číslo starého materiálu: 52120001EU

Zaslepovací krytky [počet]	2
Kapacita	
Zásahové obleky [počet]	4
Zásahové bundy [počet]	4
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
EN 60335-2-43	•