

## G 5150 SCVi Active

Plně vestavná myčka nádobí  
v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- S připojením na teplou vodu ušetříte navíc až 50 % el. energie
- Flexibilní a bezpečné uložení nádobí – košové uspořádání Comfort
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose
- Maximální flexibilita – výškově nastavitelný horní koš



EAN: 4002516620846 / Číslo materiálu: 12173850 / Číslo starého materiálu: 21515062OE1

<b>Konstrukce</b>	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
<b>Design</b>	
Barva ovládacího panelu	Nerez
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Žlutá
<b>Komfort</b>	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbyvajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Akustický
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,5
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,84
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	84
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,57
Délka programu ECO v minutách	265
Třída akustických emisí	C
Akustické emise v dB(A)	45
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
<b>Kvalita výsledků</b>	
Oplachování čerstvou vodou	•
<b>Programy mytí</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
<b>Možnosti mytí</b>	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Košové uspořádání</b>	
Umístění příborů	Příborová zásuvka
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
<b>Bezpečnost</b>	
Systém Waterproof	•

## G 5150 SCVi Active

Plně vestavná myčka nádobí

v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.




EAN: 4002516620846 / Číslo materiálu: 12173850 / Číslo starého materiálu: 21515062OE1

Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	44,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	8,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu	•

## G 5150 SCVi Active

Plně vestavná myčka nádobí

v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)