

G 5310 SC Active Plus
Volně stojící myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- Inovativní design a max. komfort – příborová zásuvka 3D-MultiFlex
- myčka s přívodem čerstvé vody – od 6.0 l v programu Automatika
- S připojením na teplou vodu ušetříte navíc až 50 % el. energie
- Flexibilní a bezpečné uložení nádobí – košové uspořádání Comfort



EAN: 4002516620884 / Číslo materiálu: 12173890 / Číslo starého materiálu: 215310160E1

Konstrukce	
Volně stojící myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Briliantová bílá
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbyvajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Akustický
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,74
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	74
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex


G 5310 SC Active Plus
 Volně stojící myčka nádobí
 pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516620884 / Číslo materiálu: 12173890 / Číslo starého materiálu: 21531016OE1

Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	600
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	600
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	119,5
Hmotnost netto v kg	53,5
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu	•

G 5310 SC Active Plus
Volně stojící myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)