

G 5315 SCi XXL Active Plus  
Vestavná myčka nádobí  
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- Inovativní design a max. komfort – příborová zásuvka 3D-MultiFlex
- myčka s přívodem čerstvé vody – od 6.0 l v programu Automatika
- S připojením na teplou vodu ušetříte navíc až 50 % el. energie
- Flexibilní a bezpečné uložení nádobí – košové uspořádání Comfort



EAN: 4002516620945 / Číslo materiálu: 12173950 / Číslo starého materiálu: 21531557OE1

Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Myčky nádobí XXL	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,74
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	74
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•


G 5315 SCi XXL Active Plus  
Vestavná myčka nádobí  
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516620945 / Číslo materiálu: 12173950 / Číslo starého materiálu: 21531557OE1

<b>Košové uspořádání</b>	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
<b>Bezpečnost</b>	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	910
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	45,7
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
<b>Dodávané příslušenství</b>	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu	•

G 5315 SCi XXL Active Plus  
Vestavná myčka nádobí  
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)