

G 5940 SCi SL

Vestavná myčka nádobí 45 cm

s možností síťového propojení pro ještě více komfortu.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- Vše dokonale suché – AutoOpen sušení
- Perfektní osvětlení ke snadnému vkládání – BrilliantLight
- nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – Miele@home
- Flexibilita a bezpečné umístění – košové uspořádání MaxiComfort



EAN: 4002516621034 / Číslo materiálu: 12174050 / Číslo starého materiálu: 21594057OE1

Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 45 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Snadné zavírání dveří	ComfortClose
BrilliantLight	•
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	7,9
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,47
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	47
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,23
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	43
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Hygiena	•
Solární úsporný	•
Extra tichý 40 dB(A)	•
Pasta/Paella	•

G 5940 SCi SL

Vestavná myčka nádobí 45 cm

s možností síťového propojení pro ještě více komfortu.




EAN: 4002516621034 / Číslo materiálu: 12174050 / Číslo starého materiálu: 21594057OE1

Bez horního koše 65 °C	•
Pivní sklo – teplá	•
Péče o přístroje	•
Možnosti mytí	
Krátký	•
IntenseZone	•
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Zásuvka MultiFlex 45
Držák na sklenice FlexCare	2
Košové uspořádání	MaxiComfort 45 cm
Počet jídelních souprav	9
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	450
Maximální šířka výklenku v mm	450
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	448
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	41,4
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	2,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	8,0
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu	•


G 5940 SCi SL

Vestavná myčka nádobí 45 cm

s možností síťového propojení pro ještě více komfortu.



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)