

FNS 7040 C

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a třemi mrazicími zásuvkami pro maximální komfort



- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rychlé a šetrné zmrazování potravin – SuperFrost
- flexibilní zvětšení mrazicího prostoru – VarioRoom



EAN: 4002516648833 / Číslo materiálu: 12226880 / Číslo starého materiálu: 37704005EU1

Kategorie přístrojů	
Mraznička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládní	SensorTouch
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Supermražení	•
Počet teplotních zón	1
Režim sabat	•
Režim párty	•
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	3
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Roční spotřeba energie v kWh	118,02
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,32
Bezpečnost	
Blokovácí funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	714
Maximální výška výklenku v mm	730
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	712
Hloubka přístroje v mm	544
Hmotnost v kg	28,8
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	14
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	14
Klimatická třída	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	66
Celkový užitečný objem v l	65
Doba skladování při poruše v h	10
Kapacita mražení v kg/24 h	8,00

FNS 7040 C

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a třemi mrazicími zásuvkami pro maximální komfort




EAN: 4002516648833 / Číslo materiálu: 12226880 / Číslo starého materiálu: 37704005EU1

Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	33
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1300
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Miska na led	•

FNS 7040 C

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a třemi mrazicími zásuvkami pro maximální komfort



FNS7040E, FNS7040B, FNS7040C, FNS7040D,
installation (*footnote) (installation drawings)

FNS7040E, FNS7040B, FNS7040C, FNS7040D, built-in
(*footnote) (installation drawings)

FNS7040E, FNS7040B, FNS7040C, FNS7040D, side view
(installation drawings)