

## PDR 516 SL TOP [EL IGS]

Odtahová sušička, boční stěny ocelově šedé, elektrický ohřev ve SlimLine designu, se snadno ovladatelným časovým řízením.



- objem bubnu 300.00 l, hmotnost náplně 12.0 kg – 16.0 kg
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Snadná manipulace – snadno čistitelné, velké filtry nečistot

EAN: 4002516659501 / Číslo materiálu: 12261930 / Číslo starého materiálu: 52516021SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	SlimLine
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	12,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	16,0
Objem bubnu v l	300,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	12,50
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,55
Čas programu v min	31
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Časové ovládání
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	13,50
Celkový příkon v kW	14,10
Jištění v A	25
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1089
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800

## PDR 516 SL TOP [EL IGS]

Odtahová sušička, boční stěny ocelově šedé, elektrický ohřev ve SlimLine designu, se snadno ovladatelným časovým řízením.



EAN: 4002516659501 / Číslo materiálu: 12261930 / Číslo starého materiálu: 52516021SEE

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	145,7
Hmotnost brutto v kg	159
Maximální zatížení podlahy v N	1664
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	55 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,70
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	96
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•