

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Odtahová sušička, strany pozinkované, ohřev plynem  
v designu SlimLine s řízením zbytkové vlhkosti pro vynikající výsledky sušení.



- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry

EAN: 4002516659518 / Číslo materiálu: 12261980 / Číslo starého materiálu: 52516005SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	16,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	12,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	16,0
Poměr náplně	1:18
Objem bubny v l	300,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	14,50
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,65
Čas programu v min	27
Řídicí jednotka	
Typ ovládní	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50/60HZ
Topný výkon ohřevu plynem v kW	18,00
Celkový příkon v kW	0,60
Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1089
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Odtahová sušička, strany pozinkované, ohřev plynem  
v designu SlimLine s řízením zbytkové vlhkosti pro vynikající výsledky sušení.



EAN: 4002516659518 / Číslo materiálu: 12261980 / Číslo starého materiálu: 52516005SEE

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	149,7
Hmotnost brutto v kg	163
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	1704
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	56 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,70
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné“	•
Zásuvný podstavec	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
DVGW plyn	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•