

PDR 516 SL COP [G IGS]

Odtahová sušička, boční stěny ocelově šedé, plynový ohřev
v designu SlimLine, s časovým řízením, pro připojení na inkašný systém.



- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Snadná manipulace – snadno čistitelné, velké filtry nečistot

EAN: 4002516659549 / Číslo materiálu: 12262140 / Číslo starého materiálu: 52516013SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	16,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	12,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	16,0
Poměr náplně	1:18
Objem bubnu v l	300,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne
Použití	
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	14,50
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,65
Čas programu v min	27
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Časové ovládání
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50/60HZ
Topný výkon ohřevu plynem v kW	18,00
Celkový příkon v kW	0,60
Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1089
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	149,7
Hmotnost brutto v kg	163
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1704
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	56 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,70
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•

PDR 516 SL COP [G IGS]

Odtahová sušička, boční stěny ocelově šedé, plynový ohřev
v designu SlimLine, s časovým řízením, pro připojení na inkasní systém.



EAN: 4002516659549 / Číslo materiálu: 12262140 / Číslo starého materiálu: 52516013SEE

Velkoplošný filtr nečistot	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Komunikační otvor	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
DVGW plyn	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•