

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]
Sušička s tepelným čerpadlem
v designu SlimLine, s řízením zbytkové vlhkosti, 230 V.



- O 60 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička*
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu

* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 60 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.

EAN: 4002516659570 / Číslo materiálu: 12262310 / Číslo starého materiálu: 52511002SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	11,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	8,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	11,0
Poměr náplně	1:18
Objem bubny v l	200,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovy	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	4,50
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,22
Čas programu v min	59
Řídicí jednotka	
Typ ovládní	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo s čištěním CleanStream
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50HZ
Topný výkon tepelného čerpadla v kW	6,40
Celkový příkon v kW	3,00
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1075

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Sušička s tepelným čerpadlem

v designu SlimLine, s řízením zbytkové vlhkosti, 230 V.



EAN: 4002516659570 / Číslo materiálu: 12262310 / Číslo starého materiálu: 52511002SEE

Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	192,7
Hmotnost brutto v kg	206
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	2052
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	55 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	2,30
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
Dvoustupňový filtrační systém	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R450a
Množství chladiva v kg	1,35
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	877
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•