

K 7128 D

Vestavná chladnička

s DailyFresh, 4* mrazicí přihrádkou, LED osvětlením a SoftClose pro víc komfortu



- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- integrovaná 4 mrazicí přihrádka
- tlumené zavírání dvířek díky funkci SoftClose
- Rychlé zchlazení potravin díky funkci SuperCool



EAN: 4002516664253 / Číslo materiálu: 12269790 /

Číslo starého materiálu: 36712800EU1

Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Komfort při obsluze	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
Režim párty	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	EasyControl
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
SuperCool	•
Počet teplotních zón	2
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	2
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1
Počet polic na konzervy ve dvířkách	1
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	2
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba energie v kWh	115,00
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnost	
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Minimální výška výklenku v mm	874
Maximální výška výklenku v mm	881
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	558
Výška přístroje v mm	874
Hloubka přístroje v mm	548
Hmotnost v kg	31,9
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	19
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	104
4hvězdičková mrazicí zóna v l	15
Celkový užitečný objem v l	119
Doba skladování při poruše v h	11

K 7128 D

Vestavná chladnička

s DailyFresh, 4* mrazicí přihrádkou, LED osvětlením a SoftClose pro víc komfortu



EAN: 4002516664253 / Číslo materiálu: 12269790 /


Číslo starého materiálu: 36712800EU1

Kapacita mražení v kg/24 h	3,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	35
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	700
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,3
Dodávané příslušenství	
Přihrádka na vejce	•
Miska na led	•


K 7128 D

Vestavná chladnička

s DailyFresh, 4* mrazicí přihrádkou, LED osvětlením a SoftClose pro víc komfortu



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, built-in



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, side view