

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Sušička s tepelným čerpadlem

v designu SlimLine, s časovým řízením, pro připojení na inkasní systémy, 400 V.



- objem bubnu 200.00 l, hmotnost náplně 8.0 kg – 11.0 kg
- o 60 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička*
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu

* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 60 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.

EAN: 4002516681526 / Číslo materiálu: 12295780 / Číslo starého materiálu: 52511011SEE

Provedení a konstrukce

Provedení	SlimLine
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	8,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	11,0
Objem bubnu v l	200,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne

Použití

Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
----------------------------------	---

Výkonové údaje

Maximální výkon odpařování v l/h	4,50
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,22
Čas programu v min	59

Řídicí jednotka

Typ ovládání	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Časové ovládání
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•

Standardní elektrické připojení

Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo s čištěním CleanStream
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon tepelného čerpadla v kW	6,40
Celkový příkon v kW	3,00
Jištění v A	16

Rozměry a hmotnost sušičky

Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1075
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	192,7
Hmotnost brutto v kg	213
Maximální zatížení podlahy v N	2052

Emisní hodnoty

Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	55 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	5,00

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Sušička s tepelným čerpadlem

v designu SlimLine, s časovým řízením, pro připojení na inkasní systémy, 400 V.



EAN: 4002516681526 / Číslo materiálu: 12295780 / Číslo starého materiálu: 52511011SEE

Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Komunikační otvor	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	91
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R450a
Množství chladiva v kg	1,35
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	877
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•