

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou bez rukojeti
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Iněná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Příklad propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516684565 / Číslo materiálu: 12305070 / Číslo starého materiálu: 22744086D

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
125 Gala Edition	•
Provedení	
Barva přístroje	Obsidian černá, matná
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	•
ArtLine	•
Bez rukojeti	•
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Rychloohřev	•
Předežhřátí	•
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Mikrovlna	•
Mikrovlna s pečicí automatikou	•
Mikrovlna s grilem	•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus	•
Mikrovlna s grilováním s cirkulací	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh výkonu mikrovlny	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou bez rukojeti
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516684565 / Číslo materiálu: 12305070 / Číslo starého materiálu: 22744086D

Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelost	
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	43
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–250
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	562
Hmotnost v kg	36,0
Celkový příkon v kW	2,70
Napětí ve V	220–240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,00
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou bez rukojeti
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516684565 / Číslo materiálu: 12305070 / Číslo starého materiálu: 22744086D

skleněná miska

1

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou bez rukojeti
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings