

KM 7361 FR

Indukční varná deska

se 4 jednotlivými varnými zónami za příznivou cenu



- Rychlá volba pomocí číselné řady – ComfortSelect
- 4 jednotlivé varné zóny v různých velikostech
- V šířce 626 mm s nerezovým rámem pro montáž nad pracovní deskou
- komunikace s odsavačem par – automatická funkce Con@ctivity

EAN: 4002516711964 / Číslo materiálu: 12315500 / Číslo starého materiálu: 26736110D

<b>Druh ohřevu</b>	
Druh ohřevu	Indukce
<b>Provedení</b>	
Nezávisle na sporáku	•
<b>Design</b>	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Černá
Nerezový rámeček	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
<b>Vybavení varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	0
Maximální počet kusů varného nádobí	4
<b>1. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 110-220
Maximální výkon boosteru ve W	3000
Maximální výkon ve W	2300
<b>2. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 90-160
Maximální výkon boosteru ve W	1850
Maximální výkon ve W	1400
<b>3. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon boosteru ve W	2100
Maximální výkon ve W	1400
<b>4. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon boosteru ve W	2100
Maximální výkon ve W	1400
<b>Komfort při obsluze</b>	
Miele@home	•
Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect
Automatická funkce Con@ctivity	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Barva zobrazení	Žlutá
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Automatické vypínání	•
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•

KM 7361 FR  
Indukční varná deska  
se 4 jednotlivými varnými zónami za příznivou cenu




EAN: 4002516711964 / Číslo materiálu: 12315500 / Číslo starého materiálu: 26736110D

Kuchyňský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržiteľnosť</b>	
Využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadná údržba sklokeramiky	•
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	626
Rozměry v mm (výška)	55
Rozměry v mm (hloubka)	526
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	560
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	490
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	48
Hmotnost v kg	10
Celkový příkon v kW	7,30
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Přípojovací kabel	Ano

KM 7361 FR

Indukční varná deska

se 4 jednotlivými varnými zónami za příznivou cenu



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)