


KM 7361 FL

Indukční varná deska

se 4 jednotlivými varnými zónami za příznivou cenu




- Rychlá volba pomocí číselné řady – ComfortSelect
- 4 jednotlivé varné zóny v různých velikostech
- V šířce 620 mm pro instalaci nad pracovní deskou nebo pro zapuštění
- komunikace s odsavačem par – automatická funkce Con@ctivity

EAN: 4002516711971 / Číslo materiálu: 12315510 / Číslo starého materiálu: 26736170D

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Indukce
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	0
Maximální počet kusů varného nádoby	4
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 110-220
Maximální výkon boosteru ve W	3000
Maximální výkon ve W	2300
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 90-160
Maximální výkon boosteru ve W	1850
Maximální výkon ve W	1400
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon boosteru ve W	2100
Maximální výkon ve W	1400
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon boosteru ve W	2100
Maximální výkon ve W	1400
Komfort při obsluze	
Miele@home	•
Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect
Automatická funkce Con@ctivity	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Barva zobrazení	Žlutá
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Automatické vypínání	•
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•

KM 7361 FL
Indukční varná deska
se 4 jednotlivými varnými zónami za příznivou cenu




EAN: 4002516711971 / Číslo materiálu: 12315510 / Číslo starého materiálu: 26736170D

Kuchyňský budík	•
Hospodárnost a udržiteľnosť	
Využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	620
Rozměry v mm (výška)	53
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	560
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	490
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	53
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	600
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	10
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	624
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	7,30
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel	Ano


KM 7361 FL

Indukční varná deska

se 4 jednotlivými varnými zónami za příznivou cenu



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)