

PWM 514 Self-Service [EL DV DD]
 Profesionální pračka, elektrický ohřev
 se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



- objem bubnu 130 l, hmotnost náplně 14,0 kg
- O 14 % nižší spotřeba vody a o 17 % nižší spotřeba elektrické energie*
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516700289 / Číslo materiálu: 12332570 / Číslo starého materiálu: 51514014EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	14,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	14,0
Objem bubnu v l	130
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro samoobslužné prádely	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,07
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	109,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,80
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	56
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	100,8
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,98
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	99,4
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,82
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	40
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	98,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,42
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	36
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	53
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	49
Počet otáček při odstředování ot/min	1025
Faktor g	364
Testované provozní hodiny	30000

PWM 514 Self-Service [EL DV DD]
 Profesionální pračka, elektrický ohřev
 se zásobníkem na prací prostředky, s ovládním M Touch Pro.



EAN: 4002516700289 / Číslo materiálu: 12332570 / Číslo starého materiálu: 51514014EU

Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Možné přednastavení podle potřeb zákazníka	•
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	799
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	995
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	276,0
Hmotnost brutto v kg	295
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	4453
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
Vybavení	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
System zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•

PWM 514 Self-Service [EL DV DD]
 Profesionální pračka, elektrický ohřev
 se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516700289 / Číslo materiálu: 12332570 / Číslo starého materiálu: 51514014EU

Množstevní automatika+	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	91
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	3
Pěřové přikrývky [počet]	1
Pěřové polštáře [počet]	3
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•