

K 7747 C 125 Gala Ed

Vestavná chladnička

pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a funkci DynaCool.



- profesionální skladování – ještě déle čerstvé s PerfectFresh Pro
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- Chytrě propojeno pro více možností – Miele@home
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool



EAN: 4002516711674 / Číslo materiálu: 12361920 / Číslo starého materiálu: 36774730EU1

Jubilejní akce	
125 Gala Edition	•
Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	SensorTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	6
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	3
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	2
Police ve dvířkách	4
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Roční spotřeba energie v kWh	99,65
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,27
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	1772

K 7747 C 125 Gala Ed

Vestavná chladnička

pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a funkci DynaCool.




EAN: 4002516711674 / Číslo materiálu: 12361920 / Číslo starého materiálu: 36774730EU1

Maximální výška výklenku v mm	1788
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1770
Hloubka přístroje v mm	546
Hmotnost v kg	70,5
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	26
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	294
z toho zóna PerfectFresh v l	98
Celkový užitečný objem v l	294
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1200
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítek	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Voucher na filtr ActiveAirClean	•


K 7747 C 125 Gala Ed

Vestavná chladnička


pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a funkci DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)