

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Volně stojící chladnička s mrazničkou

s PerfectFresh Pro a NoFrost pro delší čerstvost a navíc s vyšším komfortem.



- profesionální skladování – ještě déle čerstvě s PerfectFresh Pro
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- Chytře propojeno pro více možností – Miele@home
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool



EAN: 4002516711742 / Číslo materiálu: 12361950 / Číslo starého materiálu: 38479910EU1

<b>Jubilejní akce</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilejní akce</b>	
Jubilejní modely 125	•
<b>Kategorie přístrojů</b>	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
<b>Provedení</b>	
Volně stojící přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Design</b>	
Barva opláštění	Stříbrná
Barva čelní stěny	Nerezová čel. stěna CleanSteel
Osvětlení chladicí zóny	LED
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL vnitřní prostor	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Snadné otevírání dvířek	Rukojeť EasyOpen
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládní	SensorTouch
Nastavení s přesností na stupeň	Teplota chlazení a mrazení
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
Superchlazení	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	3
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	4
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	3
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>	
Počet mrazicích zásuvek	3
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Roční spotřeba energie v kWh	115,71

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Volně stojící chladnička s mrazničkou

s PerfectFresh Pro a NoFrost pro delší čerstvost a navíc s vyšším komfortem.




EAN: 4002516711742 / Číslo materiálu: 12361950 / Číslo starého materiálu: 38479910EU1

Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,31
<b>Bezpečnost</b>	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Akustický alarm při změně teploty	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	2015
Hloubka přístroje v mm	675
Hmotnost v kg	76,8
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	258
z toho zóna PerfectFresh v l	99
4hvězdičková mrazicí zóna v l	103
Celkový užitečný objem v l	360
Doba skladování při poruše v h	20
Kapacita mražení v kg/24 h	10,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1400
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Výměna světel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Příhrádka na vejce	•
Miska na led	•
Voucher na filtr ActiveAirClean	•


## KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Volně stojící chladnička s mrazničkou


s PerfectFresh Pro a NoFrost pro delší čerstvost a navíc s vyšším komfortem.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch (footnote\*)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote\*)



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation (footnote\*) (installation drawings)