

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Vestavná chladnička s mrazničkou

pro nejlepší systém skladování, díky PerfectFresh Pro, LED osvětlení a NoFrost.



- profesionální skladování – ještě déle čerstvé s PerfectFresh Pro
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- Chytře propojeno pro více možností – Miele@home
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Číslo materiálu: 12361990 / Číslo starého materiálu: 38774430EU1

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
125 Gala Edition	•
Kategorie přístrojů	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	SensorTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
Superchlazení	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	3
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	3
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Počet polic na konzervy ve dvířkách	1
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	2
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	3
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Roční spotřeba energie v kWh	165,71
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,45
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Vestavná chladnička s mrazničkou

pro nejlepší systém skladování, díky PerfectFresh Pro, LED osvětlení a NoFrost.




EAN: 4002516711704 / Číslo materiálu: 12361990 / Číslo starého materiálu: 38774430EU1

Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	1772
Maximální výška výklenku v mm	1788
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1770
Hloubka přístroje v mm	546
Hmotnost v kg	68,2
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	18
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	12
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	174
z toho zóna PerfectFresh v l	71
4hvězdičková mrazicí zóna v l	70
Celkový užitečný objem v l	244
Doba skladování při poruše v h	9
Kapacita mražení v kg/24 h	6,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	33
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1400
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Miska na led	•
Voucher na filtr ActiveAirClean	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Vestavná chladnička s mrazničkou

pro nejlepší systém skladování, díky PerfectFresh Pro, LED osvětlení a NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*)
(installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*)
(installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view
(installation drawings)