

Duoflex HX1

Akumulátorový vysavač

vysoký výkon s automatickým přizpůsobením | přestavba přístroje | terra červená



- 99,99 %* schopnost zachycování prachu díky filtru Hygiene
- výdrž akumulátoru Li-Ion: až 55 minut na jedno nabití**
- stejně výkonný jako běžný vysavač Miele***
- SpeedLock: rychlá přestavba z kompletního přístroje na ruční i naopak
- lehký a kompaktní: 3,1 kg/0,3 l odpadní nádoba na prach
- inteligentní elektrokartáč s automatickým přizpůsobením výkonu

* Podle IEC 62885-4

** Platí pro stupeň výkonu 1 bez připojeného elektrokartáče.

*** Čistící výkon ve srovnání s vysavačem Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokartáčem STB 305-3 (zachycování prachu z koberce a tvrdé podlahy se štěrbinami, zachycování vláken z koberce). Podle IEC 62885-2.

EAN: 4002516714767 / Číslo materiálu: 12377790 / Číslo starého materiálu: 41QLL030EU2

| Provedení | |
|---|--------------------------|
| Akumulátorový vysavač | • |
| Označení produktu | Duoflex HX1 |
| Varianta motoru | Digital Efficiency Motor |
| Typ přístroje | SQLL0 |
| Barva přístroje | Terra červená |
| Čištění | |
| Technologie Vortex | • |
| Komfort při obsluze | |
| Elektronická regulace výkonu | Tlačítka/2 stupně |
| Nástěnný držák | Standard |
| Ukládání příslušenství | HX-AH 20 |
| Filtrační systém | |
| ComfortClean | • |
| Objem prachové nádoby v l | 0,3 |
| Technické údaje | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh | 2500 |
| Hlasitost v dB | 79,0 |
| Šířka v mm | 260 |
| Výška v mm | 1250 |
| Hmotnost v kg | 3,1 |
| Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně | 55 |
| Plošný výkon v m ² | 60 |
| Doba nabíjení v min | 210 |
| Jmenovitý příkon ve W | 160 |
| Dodávané příslušenství | |
| Čistící kartáč | Ne |
| Elektrokartáč HX-EB 20 MultiFloor | • |
| Sací štětec HX-DB | • |
| Hubice na čalounění HX-UN | • |
| Hubice pro vysávání spár HX-CN | • |