

## Duoflex HX1

### Akumulátorový vysavač

vysoký výkon s automatickým přizpůsobením | přestavba přístroje | sunset žlutá



- 99,99 %\* schopnost zachycování prachu díky filtru Hygiene
- výdrž akumulátoru Li-Ion: až 55 minut na jedno nabití\*\*
- stejně výkonný jako běžný vysavač Miele\*\*\*
- SpeedLock: rychlá přestavba z kompletního přístroje na ruční i naopak
- lehký a kompaktní: 3,1 kg/0,3 l odpadní nádoba na prach
- inteligentní elektrokartáč s automatickým přizpůsobením výkonu

\* Podle IEC 62885-4

\*\* Platí pro stupeň výkonu 1 bez připojeného elektrokartáče.

\*\*\* Čistící výkon ve srovnání s vysavačem Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokartáčem STB 305-3 (zachycování prachu z koberce a tvrdé podlahy se štěrbinami, zachycování vláken z koberce). Podle IEC 62885-2.

EAN: 4002516714781 / Číslo materiálu: 12377810 / Číslo starého materiálu: 41QLL032EU2

<b>Provedení</b>	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Duoflex HX1
Varianta motoru	Digital Efficiency Motor
Typ přístroje	SQLL0
Barva přístroje	Sunset žlutá
<b>Čištění</b>	
Technologie Vortex	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronická regulace výkonu	Tlačítka/2 stupně
Nástěnný držák	Standard
Ukládání příslušenství	HX-AH 20
<b>Filtrační systém</b>	
ComfortClean	•
Objem prachové nádoby v l	0,3
<b>Technické údaje</b>	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	79,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1250
Hmotnost v kg	3,1
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	55
Plošný výkon v m <sup>2</sup>	60
Doba nabíjení v min	210
Jmenovitý příkon ve W	160
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Čistící kartáč	Ne
Elektrokartáč HX-EB 20 MultiFloor	•
Sací štětec HX-DB	•
Hubice na čalounění HX-UN	•
Hubice pro vysávání spár HX-CN	•