

WEG365 WCS PWash&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi QuickPowerWash a SingleWash rychle ty nejlepší výsledky praní.



- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut
- náš voštinový buben se postará o to, aby prádlo zůstalo v bezvadném stavu
- doplňková funkce Předžehlení redukuje pomačkání a ušetří až 50 % času a námahy#
- Displej a pohodlná obsluha dotykem prstu – ComfortSensor
- Miele@home – chytré propojeno pro více možností

\* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516733959 / Číslo materiálu: 12401150 / Číslo starého materiálu: 11EG3655CZ

<b>Provedení</b>	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Podstavná	•
Závěs dvířek	vpravo
<b>Konstrukce</b>	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
<b>Odstředování</b>	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
<b>Design</b>	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prstenc chrom
Provedení ovládacího panelu	Kolmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
<b>Čistící výkon</b>	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
<b>Šetná péče o prádlo</b>	
Voštinový buben	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Osvětlení bubnu	LED
Multilingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•

WEG365 WCS PWash&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi QuickPowerWash a SingleWash rychle ty nejlepší výsledky praní.




EAN: 4002516733959 / Číslo materiálu: 12401150 / Číslo starého materiálu: 11EG3655CZ

Programy praní	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šípkou	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
Voucher na prací prostředky Miele	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEG365 WCS PWash&9kg

Pračka s předním plněním W1:


s funkcemi QuickPowerWash a SingleWash rychle ty nejlepší výsledky praní.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm