


LAC/EASY480

Vkládání svorkami

pro automatické vkládání až 480 textilií/h.



EAN: 4002516728863 / Číslo materiálu: 12401990 / Číslo starého materiálu: 59535054EU

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•

- Úspora nákladů díky částečné automatizaci vkládání prádla
- Napínání textilií při vkládání pro výsledky bez záhybů
- Vkládání malých kusů textilií je možné v několika řadách
- S řídicí jednotkou s barevným dotykovým displejem
- K dispozici pro pracovní šířky 2 000 až 3 300 mm