


APLW 882

Sada k dodatečnému vybavení

bezpotenciálové kontakty k řízení externích přijímačů signálu pro PLW 8636.



- 10 bezpotenciálových kontaktů (4 vstupy a 6 výstupů)
- například pro externí čerpadla, ventily, ventilátory a okružní potrubní systémy
- montáž provádí servisní služba

EAN: 4002516744597 / Číslo materiálu: 12426880 / Číslo starého materiálu: 69688200D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Produktová kategorie	
Přestavná sada	•
Připojovací modul s bezpotenciálovými kontakty	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	74
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	327
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	463
Hmotnost netto v kg	0,96
Hmotnost brutto v kg	1,33