

G 7130 SC AutoDos

Volně stojící myčka nádobí

B | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



- Testováno na životnost 20 let*
- Pohodlné, skvělé výsledky a ideální pro každodenní použití – koše ExtraComfort
- Pohodlné, efektivní, udržitelné – perfektní výsledky s automatickým dávkováním od PowerDisk
- více informačních možností a moderní propojení domácích přístrojů – Miele@home
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen

* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: miele.cz/20let



EAN: 4002516744931 / Číslo materiálu: 12440160 /
Číslo starého materiálu: 21713016OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 7130 SC AutoDos
Číslo materiálu výrobce	12440160
Číslo EAN	4002516744931
Marketingová třída	Gold
Konstrukce	
Volně stojící myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Brilantová bílá
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	Tlačítka pro volbu programu.
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Snadné zavírání dveří	AutoClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Displej
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,64
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	64
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Příkon s předvolbou spuštění ve W	0,90
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,90
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	43
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•

G 7130 SC AutoDos

Volně stojící myčka nádobí

B | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516744931 / Číslo materiálu: 12440160 /

Číslo starého materiálu: 21713016OE1

Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
Extra tichý 39 dB(A)	•
Péče o přístroje	•
Vypláchnutí soli	•
Možnosti mytí	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	600
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	119,5
Hmotnost netto v kg	48,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230

G 7130 SC AutoDos

Volně stojící myčka nádobí

B | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516744931 / Číslo materiálu: 12440160 /

Číslo starého materiálu: 21713016OE1

Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Dodávané příslušenství	
1 x PowerDisk	•
Voucher na 6 PowerDisků	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), polski, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar