

G 7210 SC

Volně stojící myčka nádobí
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.



- S připojením na teplou vodu ušetříte navíc až 50 % el. energie
- Vše dokonale suché – AutoOpen sušení
- myčka s přívodem čerstvé vody – od ?? v programu Automatika
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose
- Flexibilní a bezpečné uložení – košové uspořádání ExtraComfort



EAN: 4002516744993 / Číslo materiálu: 12440240 / Číslo starého materiálu: 21721016OE1

Konstrukce	
Volně stojící myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Brilantová bílá
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A-G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	43
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•
Extra tichý 40 dB(A)	•
Péče o přístroje	•
Možnosti mytí	
Expres	•

G 7210 SC

Volně stojící myčka nádobí
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.



EAN: 4002516744993 / Číslo materiálu: 12440240 / Číslo starého materiálu: 21721016OE1

Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	ExtraComfort
Počet jídelních souprav	14
MultiClip	•
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	600
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	600
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	119,5
Hmotnost netto v kg	56,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu	•