

## G 7260 SCVi

Plně vestavná myčka nádobí  
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.



- S připojením na teplou vodu ušetříte navíc až 50 % el. energie
- Vše dokonale suché – AutoOpen sušení
- myčka s přívodem čerstvé vody – od ?? v programu Automatika
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose
- Flexibilní a bezpečné uložení – košové uspořádání ExtraComfort



EAN: 4002516745129 / Číslo materiálu: 12440270 / Číslo starého materiálu: 21726062OE1

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Konstrukce</b>                                                          |                             |
| Plně vestavné myčky nádobí                                                 | •                           |
| Myčky nádobí o šířce 60 cm                                                 | •                           |
| <b>Design</b>                                                              |                             |
| Barva ovládacího panelu                                                    | Nerez                       |
| Provedení ovládacího panelu                                                | Plně integrovaný ovl. panel |
| Způsob ovládání                                                            | tlačítko pro volbu programu |
| Displej                                                                    | 1řádkový textový displej    |
| Barva displeje                                                             | Bílá                        |
| MultiLingua                                                                | •                           |
| <b>Komfort</b>                                                             |                             |
| Snadné zavírání dvířek                                                     | ComfortClose                |
| Indikace zbývajícího času                                                  | •                           |
| Předvolba startu až 24 hodin                                               | •                           |
| Kontrolní funkce                                                           | Optický a akustický         |
| Výběr jazyka displeje                                                      | •                           |
| <b>Hospodárnost a udržitelnost</b>                                         |                             |
| Třída energetické účinnosti (A–G)                                          | A                           |
| Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od                         | 6,0                         |
| Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l                | 8,4                         |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh                           | 0,54                        |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh | 54                          |
| Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh          | 0,29                        |
| Délka programu ECO v minutách                                              | 230                         |
| Třída akustických emisí                                                    | B                           |
| Akustické emise v dB(A)                                                    | 43                          |
| Ekologická informace                                                       | •                           |
| Technologie EcoPower                                                       | •                           |
| Testovaná hygiena                                                          | •                           |
| Připojení na teplou vodu                                                   | •                           |
| Poloviční naplnění                                                         | •                           |
| <b>Kvalita výsledků</b>                                                    |                             |
| Oplachování čerstvou vodou                                                 | •                           |
| SensorDry                                                                  | •                           |
| Oběhové turbotermické sušení                                               | •                           |
| Aktivní kondenzační sušení                                                 | •                           |
| BrilliantGlassCare                                                         | •                           |
| <b>Programy mytí</b>                                                       |                             |
| QuickPowerWash                                                             | •                           |
| ECO                                                                        | •                           |
| Automatika                                                                 | •                           |
| Intenzivní 75 °C                                                           | •                           |
| PowerWash                                                                  | •                           |
| Jemný                                                                      | •                           |
| Extra tichý 40 dB(A)                                                       | •                           |
| Péče o přístroje                                                           | •                           |
| <b>Možnosti mytí</b>                                                       |                             |
| Expres                                                                     | •                           |

## G 7260 SCVi

Plně vestavná myčka nádobí  
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.



EAN: 4002516745129 / Číslo materiálu: 12440270 / Číslo starého materiálu: 21726062OE1

|                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Extra čisté                                                             | •                                                                          |
| Extra suché                                                             | •                                                                          |
| <b>Košové uspořádání</b>                                                |                                                                            |
| Umístění příborů                                                        | Příborová zásuvka 3D MultiFlex                                             |
| Držák na sklenice FlexCare                                              | 2                                                                          |
| Odkládací plocha na šálky FlexCare                                      | 1                                                                          |
| Košové uspořádání                                                       | ExtraComfort                                                               |
| Počet jídelních souprav                                                 | 14                                                                         |
| MultiClip                                                               | •                                                                          |
| <b>Bezpečnost</b>                                                       |                                                                            |
| Systém Waterproof                                                       | •                                                                          |
| Kontrola sít                                                            | •                                                                          |
| Dětská pojistka                                                         | •                                                                          |
| <b>Technické údaje</b>                                                  |                                                                            |
| Minimální šířka výklenku v mm                                           | 600                                                                        |
| Maximální šířka výklenku v mm                                           | 600                                                                        |
| Minimální výška výklenku v mm                                           | 805                                                                        |
| Maximální výška výklenku v mm                                           | 870                                                                        |
| Hloubka výklenku v mm                                                   | 550                                                                        |
| Šířka přístroje v mm                                                    | 598                                                                        |
| Výška přístroje v mm                                                    | 805                                                                        |
| Hloubka přístroje v mm                                                  | 550                                                                        |
| Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm                              | 116,5                                                                      |
| Hmotnost netto v kg                                                     | 48,0                                                                       |
| Celkový příkon v kW                                                     | 2,00                                                                       |
| Napětí ve V                                                             | 230                                                                        |
| Jištění v A                                                             | 10                                                                         |
| Počet fází                                                              | 1                                                                          |
| Standardní elektrická frekvence                                         | 50                                                                         |
| Délka přívodní hadice v cm                                              | 1,50                                                                       |
| Délka odtokové hadice v cm                                              | 1,50                                                                       |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m                                | 1,70                                                                       |
| Minimální hmotnost čelní desky v kg                                     | 4,0                                                                        |
| Maximální hmotnost čelní desky v kg                                     | 10,0                                                                       |
| [k dispozici přes servisní službu na min.]                              | 8,0                                                                        |
| [k dispozici přes servisní službu na max.]                              | 16,0                                                                       |
| <b>Dostupné jazyky displeje</b>                                         |                                                                            |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua                        | deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština |
| <b>Dodávané příslušenství</b>                                           |                                                                            |
| 1 balení UltraTabs (20 kusů)                                            | •                                                                          |
| Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu | •                                                                          |