

G 7605 SCi XXL AutoDos Vestavná myčka nádobí XXL

A | 42 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



- Testováno na životnost 20 let*
- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- Pohodlné, skvělé výsledky a ideální pro každodenní použití – koše ExtraComfort
- Pohodlné, efektivní, udržitelné – perfektní výsledky s automatickým dávkováním od PowerDisk
- více informačních možností a moderní propojení domácích přístrojů – Miele@home
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash

* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: miele.cz/20let



EAN: 4002516745198 / Číslo materiálu: 12440350 /
Číslo starého materiálu: 21760557OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 7605 SCi XXL AutoDos
Číslo materiálu výrobce	12440350
Číslo EAN	4002516745198
Marketingová třída	Platinum
Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Myčky nádobí XXL	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Snadné zavírání dveří	AutoClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Akustická regulace hlasitosti, Akustický, Displej
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Příkon s předvolbou spuštění ve W	0,90
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,90
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	42
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	•
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•

G 7605 SCi XXL AutoDos
Vestavná myčka nádobí XXL

A | 42 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



EAN: 4002516745198 / Číslo materiálu: 12440350 /
Číslo starého materiálu: 21760557OE1

Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
Hygiena	•
Solární úsporný	•
Extra tichý 37 dB(A)	•
Péče o přístroje	•
Vypláchnutí soli	•
Možnosti mytí	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	910
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	570

G 7605 SCi XXL AutoDos

Vestavná myčka nádobí XXL

A | 42 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



EAN: 4002516745198 / Číslo materiálu: 12440350 /

Číslo starého materiálu: 21760557OE1

Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	50,2
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	6,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	15,0

Dodávané příslušenství

1 x PowerDisk

•

Voucher na 6 PowerDisků

•

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

deutsch, english (GB),
nederlands, polski, română,
srpski, slovenčina, čeština,
magyar

G 7605 SCi XXL AutoDos

Vestavná myčka nádobí XXL

A | 42 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)