

## KFN 7785 C

Vestavná chladnička s mrazničkou  
s individuálním komfortem díky FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost a Mylce.



- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- flexibilní využití mrazicí části – Freeze&Cool
- hotové kostky ledu zajistí Mylce se zásobníkem na vodu
- individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost



EAN: 4002516748212 / Číslo materiálu: 12445200 / Číslo starého materiálu: 38778505EU1

<b>Kategorie přístrojů</b>	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Design</b>	
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Osvětlení mrazicí zóny	LED
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení IceMakeru	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
Freeze&Cool	•
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Výrobek ledu se zásobníkem na vodu (Mylce)	•
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
Superchlazení	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	4
z toho osvětlené	2
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Otočná police FlexiTray	•
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	4
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>	
Počet mrazicích zásuvek	3
z toho na výsuvech	2
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Roční spotřeba energie v kWh	146,00
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,40

## KFN 7785 C

Vestavná chladnička s mrazničkou  
s individuálním komfortem díky FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost a Mylce.




EAN: 4002516748212 / Číslo materiálu: 12445200 / Číslo starého materiálu: 38778505EU1

Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	1772
Maximální výška výklenku v mm	1788
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1770
Hloubka přístroje v mm	546
Hmotnost v kg	73,0
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	18
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	12
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	184
4hvězdičková mrazicí zóna v l	71
Celkový užitečný objem v l	255
Doba skladování při poruše v h	9
Kapacita mražení v kg/24 h	6,00
Třída úrovně emisí hluku (A-D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	33
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1400
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•

## KFN 7785 C

Vestavná chladnička s mrazničkou

s individuálním komfortem díky FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost a Mylce.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*)  
(installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*)  
(installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,  
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view  
(installation drawings)