

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut



EAN: 4002516766872 / Číslo materiálu: 12446830 / Číslo starého materiálu: 11EI8955CZ

Jubilejní akce	
125 Gala Edition	•
Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prstenec chrom
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
Čistící výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protiviřová hygiena	•
Šetná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Parní systém SteamCare	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



EAN: 4002516766872 / Číslo materiálu: 12446830 / Číslo starého materiálu: 11E18955CZ

Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80
EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Péřové přikrývky	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Osvěžení (pára)	•
Konečná úprava párou	•
Čištění přístroje	•
Nové textilie	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Vyhlazování párou	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



EAN: 4002516766872 / Číslo materiálu: 12446830 / Číslo starého materiálu: 11E18955CZ

PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:


s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm