

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut



EAN: 4002516767152 / Číslo materiálu: 12446840 / Číslo starého materiálu: 11WI8801CZ

Jubilejní akce	
125 Gala Edition	•
Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prsteneček chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
Čistící výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protivirová hygiena	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Parní systém SteamCare	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	A

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



EAN: 4002516767152 / Číslo materiálu: 12446840 / Číslo starého materiálu: 11WI8801CZ

Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v sířovém pohotovostním režimu ve W	0,80
EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Pěřové přikrývky	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Osvěžení (pára)	•
Konečná úprava párou	•
Čištění přístroje	•
Nové textilie	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Vyhlazování párou	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:

s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



EAN: 4002516767152 / Číslo materiálu: 12446840 / Číslo starého materiálu: 11WI8801CZ

Bezpečnost

Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
--------------------------------------	---------------------

Dětská pojistka	•
-----------------	---

PIN kód	•
---------	---

Optické rozhraní	•
------------------	---

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
----------------------	-----

Rozměry v mm (výška)	850
----------------------	-----

Rozměry v mm (hloubka)	643
------------------------	-----

Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
--	------

Hmotnost v kg	94
---------------	----

Celkový příkon v kW	2,10-2,40
---------------------	-----------

Napětí ve V	220-240
-------------	---------

Jištění v A	10
-------------	----

Frekvence v Hz	50
----------------	----

Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
--	---

Dodávané příslušenství

3 kapsle	•
----------	---

UltraPhase 1 + 2	•
------------------	---

Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
---	---

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština
--	---


WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pračka s předním plněním W1:


s funkcemi SteamCare, TwinDos a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm