

DAS 4631 125 Edition  
Vestavný panelový odsávač par  
s intuitivním ovládáním SmartControl



- elegantní design – ovládací panel v obsidian černé o šířce 60 cm
- propojení se systémem Con@ctivity a Miele@home
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean



EAN: 4002516771616 / Číslo materiálu: 12459980 / Číslo starého materiálu: 28S4631BD

<b>Jubilejní akce</b>	
Jubilejní modely 125	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný panelový odsávač par	•
Barva přístroje	Obsidian černá
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151,DUU 150
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
SmartControl	•
Intenzivní stupně	2
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	23,5
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	330 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	280
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	600

DAS 4631 125 Edition  
Vestavný panelový odsávač par  
s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516771616 / Číslo materiálu: 12459980 / Číslo starého materiálu: 28S4631BD

Výkon intenzivního stupně 2 (m <sup>3</sup> /h)	720
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	38,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	48,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	56,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	25,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	585
Výkon intenzivního stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	695
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	72,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	77,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	63,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka těla odsavače v mm	596
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	12,0


DAS 4631 125 Edition  
Vestavný panelový odsávač par  
s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516771616 / Číslo materiálu: 12459980 / Číslo starého materiálu: 28S4631BD

Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,16
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•
Voucher na filtr DKF 31-S Sensitive AirClean	•

DAS 4631 125 Edition  
Vestavný panelový odsávač par  
s intuitivním ovládáním SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings