

DAS 4931 125 Edition
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



- elegantní design – ovládací panel v obsidian černé o šířce 90 cm
- propojení se systémem Con@ctivity a Miele@home
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

A+++

EAN: 4002516771531 / Číslo materiálu: 12459990 / Číslo starého materiálu: 28S4931BD

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Barva	Obsidian černá
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
SmartControl	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	23,4
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	280
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	600
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h)	720
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	37,0

DAS 4931 125 Edition
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516771531 / Číslo materiálu: 12459990 / Číslo starého materiálu: 28S4931BD

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	55,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	24,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	41,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	56,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	585
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	695
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	77,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	63,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	896
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	14,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,16
Napětí ve V	230



DAS 4931 125 Edition
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516771531 / Číslo materiálu: 12459990 / Číslo starého materiálu: 28S4931BD

Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Voucher na filtr DKF 31-S Sensitive AirClean	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAS 4931 125 Edition
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings