

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Plně vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přibory
- více informačních možností a moderní propojení domácích přístrojů – Miele@home
- umožňuje dokonalý kuchyňský design a automatické otevírání – Knock2open
- pohodlné ukládání díky perfektnímu výhledu i ve tmě – BrilliantLight
- oblibenci smí vyčnívat: naše nejlepší košové uspořádání – speciální edice



EAN: 4002516764045 / Číslo materiálu: 12472610 / Číslo starého materiálu: 21779362OE1

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
125 Gala Edition	•
Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Obsidian černá
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Knock2open	•
Snadné zavírání dveří	AutoClose
BrilliantLight	•
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Optický a akustický
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	41
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	•
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
ECO	•
Automatika	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Plně vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



EAN: 4002516764045 / Číslo materiálu: 12472610 / Číslo starého materiálu: 21779362OE1

ComfortWash 45 °C	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•
Hygiena	•
Solární úsporný	•
Extra tichý 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Bez horního koše 65 °C	•
Péče o přístroje	•
Vypláchnutí soli	•
Možnosti mytí	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	125 Gala edice
Počet jídelních souprav	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	48,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Plně vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



EAN: 4002516764045 / Číslo materiálu: 12472610 / Číslo starého materiálu: 21779362OE1

Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	14,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané příslušenství	
1 x PowerDisk	•
Voucher na 6 PowerDisků	•
Voucher na sadu s leštidlem, regenerační solí a přípravkem DishClean	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Plně vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)