

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Pračka, elektrický ohřev

v profesionální kvalitě s programem na 79 min, snadná instalace.



- objem bubnu 64 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- Kvalitní nerezový panel a voštinový buben Miele
- Dodáváme připravené k připojení včetně konektoru
- profesionální kvalita s programem na pouhých 79 min při hmotnosti náplně 8.0 kg
- Šetří místo, lze postavit jako věžové uspořádání pračky a sušičky



EAN: 4002516791751 / Číslo materiálu: 12517880 / Číslo starého materiálu: 51110801CZ

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	SmartBiz
Čelní stěna	Lotosově bílá
Kapacita v kg	8,0
Objem bubnu v l	64
Otvor dvířek [Ø] v mm	300
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben z nerez	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro domácnost	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,50
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,16
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	52,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,30
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	79
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	49
Počet otáček při odstředování ot/min	1400
Faktor g	535
Testované provozní hodiny	15000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	DirectSensor 7 segments
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel s textovými popisky	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	220-240V~ 50HZ
Topný výkon v kW	1,90-2,20
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Jištění v A	10
Dodáváno se síťovou zástrčkou	•
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Pračka, elektrický ohřev

v profesionální kvalitě s programem na 79 min, snadná instalace.



EAN: 4002516791751 / Číslo materiálu: 12517880 / Číslo starého materiálu: 51110801CZ

Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	636
Vnější rozměr, výška brutto v mm	944
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	690
Hmotnost netto v kg	91,0
Hmotnost brutto v kg	95
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,00
<b>Vybavení</b>	
Odolná nerezová příruba	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Třída účinnosti odstředování (A–G)	B
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 pracích cyklů v programu „ECO 40–60“ v kWh	43
Vážená spotřeba vody na prací cyklus v programu „ECO 40–60“ v l	48
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování) (A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	69
Délka programu „ECO 40–60“ v min	219
Míra recyklace v %	95
<b>Možnosti připojení</b>	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•