

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sušička s tepelným čerpadlem

v průmyslové kvalitě pro jednoduchou a flexibilní instalaci bez odtahu.



- objem bubny 120.00 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- o 50 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička\*
- Kvalitní nerezový panel a voštinový buben Miele
- Dodáváme připravené k připojení včetně konektoru
- Šetří místo, lze postavit jako věžové uspořádání pračky a sušičky

\* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 50 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.



EAN: 4002516799962 / Číslo materiálu: 12517910 / Číslo starého materiálu: 52110801CZ

### Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	SmartBiz
Čelní stěna	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	8,0
Objem bubny v l	120,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vlevo
Voštinový buben z nerez	Ano

### Použití

Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro domácnost	•

### Výkonové údaje

Maximální výkon odpařování v l/h	2 l
Specifická spotřeba energie „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba energie „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v kWh/kg	0,12
Čas programu v min	134
Čas programu „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v min	134
Čas programu „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v min	112
Testované provozní hodiny	15000

### Řídicí jednotka

Typ ovládání	DirectSensor 7 segments
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Ovládací panel s textovými popisky	•

### Standardní elektrické připojení

Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo
Elektrická přípojka	220-240V~ 50HZ
Celkový příkon v kW	1,10
Jištění v A	10
Dodáváno se síťovou zástrčkou	•

### Rozměry a hmotnost sušičky

Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	636
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sušička s tepelným čerpadlem

v průmyslové kvalitě pro jednoduchou a flexibilní instalaci bez odtahu.



EAN: 4002516799962 / Číslo materiálu: 12517910 / Číslo starého materiálu: 52110801CZ

Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	690
Hmotnost netto v kg	53,5
Hmotnost brutto v kg	58
Maximální zatížení podlahy v N	920
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,79
<b>Vybavení</b>	
Axiální vedení vzduchu	•
Filtr nečistot ve dvířkách	•
Filtrační systém tepelného výměníku SmartBiz	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné plus“	•
Odvod kondenzované vody	•
FragranceDos	•
Osvětlení bubnu	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti	A+++
Třída účinnosti kondenzace	A
Roční spotřeba energie v kWh	161
Hlučnost ve standardním programu Bavlna – suché k uložení při plném naplnění v dB(a)	67
Čas standardního programu v min	165
Princip funkce	Kondenzační
Kapacita v kg	8,0
Míra recyklace v %	95
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO <sub>2</sub> e	3
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO <sub>2</sub> e	0,42
<b>Možnosti připojení</b>	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•