

KU 7016 D

Podstavná chladnička

s LED, mrazicí přihrádkou a dělenými policemi ve dvířkách v kompaktním designu.



- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- integrovaná 4 mrazicí přihrádka
- flexibilní řešení dvířek – dělená police ve dvířkách
- police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí – ComfortClean
- Rychlé zchlazení potravin díky automatickému superchlazení



EAN: 4002516779100 / Číslo materiálu: 12519090 /
Číslo starého materiálu: 36701610EU1

Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	EasyControl
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
SuperCool	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	2
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	3
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	115,20
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnost	
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	820
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	560
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	818
Hloubka přístroje v mm	550
Hmotnost v kg	36,0
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	10
Klimatická třída	N-ST
Chladicí zóna v l	92
4hvězdičková mrazicí zóna v l	14
Celkový užitečný objem v l	106

KU 7016 D

Podstavná chladnička

s LED, mrazicí přihrádkou a dělenými policemi ve dvířkách v kompaktním designu.



EAN: 4002516779100 / Číslo materiálu: 12519090 /

Číslo starého materiálu: 36701610EU1

Doba skladování při poruše v h	9
Kapacita mražení v kg/24 h	2,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	2000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítek	Zákaznický servis

Dodávané příslušenství


Přihrádka na vejce

•


KU 7016 D

Podstavná chladnička


s LED, mrazicí přihrádkou a dělenými policemi ve dvířkách v kompaktním designu.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)