

KU 7175 D

Podstavná chladnička, výška výklenku 86–92 cm

se dvěma individuálně nastavitelnými teplotními zónami pro větší flexibilitu.



- Od 0 °C pro chlazené nápoje až po 14 °C pro ideální sklepní klima
- Optimální a bezúdržbové LED
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- Mytí VeggieBoxu v myčce nádobí – ComfortClean
- Rychlé zchlazení potravin díky funkci SuperCool
- tlumené zavírání dveří díky funkci SoftClose



EAN: 4002516779315 / Číslo materiálu: 12519370 / Číslo starého materiálu: 36717510EU1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KU 7175 D
Číslo materiálu výrobce	12519370
Číslo EAN	4002516779315
Marketingová třída	Platinum
Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dveří	Výsuvný vozík
Komfort při obsluze	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Propojení s Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Režim dovolená	•
SoftClose	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
SuperCool	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	2
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	81,58
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,22
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dveřích	•
Optický alarm při otevřených dveřích	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	860
Maximální výška výklenku v mm	920
Hloubka výklenku v mm	560
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	859
Hloubka přístroje v mm	556
Hmotnost v kg	42,2
Maximální zatížení čelní strany dveří chladicí části v kg	10
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	119
Sklepní zóna v l	58,4
Celkový užitečný objem v l	119

KU 7175 D

Podstavná chladnička, výška výklenku 86–92 cm

se dvěma individuálně nastavitelnými teplotními zónami pro větší flexibilitu.




EAN: 4002516779315 / Číslo materiálu: 12519370 / Číslo starého materiálu: 36717510EU1

Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	2000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna světel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	


KU 7175 D

Podstavná chladnička, výška výklenku 86–92 cm


se dvěma individuálně nastavitelnými teplotními zónami pro větší flexibilitu.




KU7175D, Built-under, niche dimensions



KU7175D, Built-under, installation drawing (*footnote)



KU7175D, Built-under, side view



KU7175D, Built-under, side view