

CM 5510 125 Edition

Volně stojící kávovar

s funkcí OneTouch for Two pro dokonalý požitek z kávy.



- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Perfektní výsledky a intenzivní kávové aroma – AromaticSystem
- Krémová mléčná pěna pro nejrůznější kávové speciality
- Komfortní čištění k pěči a údržbě – čisticí programy
- Komfortní pohoštění: pro větší množství najednou – funkce konvice

EAN: 4002516785088 / Číslo materiálu: 12531960 / Číslo starého materiálu: 29551021CZ

Jubilejní akce		
Jubilejní modely 125		•
Provedení a design		
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu		•
Uživatelské výhody		
AromaticSystem		•
Příprava OneTouch		•
Příprava OneTouch for Two		•
Programovatelné uživatelské profily	2	
Šetrný kuželový mlýnek		•
Nastavení stupně namletí		•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy		•
Nastavitelné množství namletí		•
Nastavitelné množství vody		•
Nastavitelná teplota vody		•
Nastavitelné množství mléka		•
Nastavitelné množství mléčné pěny		•
Nastavitelné předspaření		•
Komfort při obsluze		
Displej	DirectSensor	
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum	8,0	
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum	13,5	
MultiLingua		•
Počet druhů zrnkové kávy	1	
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	1	
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	200	
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	200	
Objem zásobníku na vodu v l	1,3	
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	7	
Objem odkapávací misky v l	0,8	
Snadno přístupné zásobníky		•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu		•
Individuální nastavení		•
Nápojové speciality		
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300	
Ristretto klasické		•
Ristretto dvojité		•
Espresso klasické		•
Espresso dvojité		•
Káva klasická		•
Káva dvojitá		•
Caffè lungo klasické		•
Caffè lungo dvojité		•
Cappuccino klasické		•
Cappuccino dvojité		•
Latte macchiato klasické		•
Latte macchiato dvojité		•
Horké mléko klasické		•
Horké mléko dvojité		•
Mléčná pěna klasická		•

CM 5510 125 Edition

Volně stojící kávovar

s funkcí OneTouch for Two pro dokonalý požitek z kávy.



EAN: 4002516785088 / Číslo materiálu: 12531960 / Číslo starého materiálu: 29551021CZ

Mléčná pěna dvojitá	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Horká voda klasická	•
Konvice kávy	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Komfort při údržbě	
Manuální odvápnování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Šířka přístroje v mm	241
Výška přístroje v mm	360
Hloubka přístroje v mm	460
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,2
Dodávané příslušenství	
Odvápňovací tablety	•
Čisticí tablety	•
Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,