

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



- více místa nad hlavou – se skleněnou clonou v šířce ??
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- perfektní duo – skleněný panel a tělo odsavače ve stejné barvě
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 / Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Provedení a design	
Barva	Grafitově šedá
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	Uhlíkový filtr DKF 29
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	72,3
Třída účinnosti proudění kapalin	B
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	215
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	315
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	675
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	65,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	51,0

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 / Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	190
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	280
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591	575
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	380
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	60,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	46,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	830–1210
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	443
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	830
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1210
Výška těla odsavače v mm	443
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	443
Hloubka těla odsavače v mm	388
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	443
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	18,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,20
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu





EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 / Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Příslušenství k dokoupení

Aktivní uhlíkový filtr

Nein

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



DAH2960 Installation drawings