

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



- více místa nad hlavou – se skleněnou clonou v šířce 898 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- perfektní duo – skleněný panel a tělo odsavače ve stejné barvě
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 /
Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Provedení	
Nástěnný odsávač par	•
Barva přístroje	Grafitově šedá
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	Uhlíkový filtr DKF 29
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
ComfortControl	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Intenzivní stupně	1
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	72,3
Třída účinnosti proudění kapalin	B
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvý) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	215
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	315
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	675
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	65,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 /
Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 39,0

Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 51,0

Cirkulace

Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 190

Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 280

Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 380

Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 575

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 47,0

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 54,0

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 60,0

Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 71,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 33,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 40,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 46,0

Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 57,0

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání •

Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) •

Technické údaje

Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm 830–1210

Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm 443

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum 830

Šířka těla odsavače v mm 898

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum 1210

Výška těla odsavače v mm 443

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum 443

Hloubka těla odsavače v mm 388

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum 443

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm 650

Hmotnost netto v kg 18,0

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,3

Ochranná zástrčka •

Celkový příkon v kW 0,20

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Frekvence v Hz 50

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 /
Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru

•

Připojení odtahu nahoru a dozadu

•

Průměr odtahového hrdla v mm



150

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka

•

DAH 2960 Escala
Nástěnný odsávač par
s Con@ctivity a chytrým dotykovým ovládáním pro pohodlnou obsluhu



DAH2960 Installation drawings