


DAH 4970 Sienna Nástěnný odsávač par



- ECO motor – s jen 50 dB^A nejtišší odsávač par Miele pro více místa nad hlavou
- jedinečný komfort při obsluze – SmartControl a Con@ctivity
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- více místa nad hlavou – s čelním panelem v šířce 898 mm
- Designový panel se speciálním povrchem v betonovém vzhledu

při odtahu, stupni 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3



EAN: 4002516802419 / Číslo materiálu: 12534090 / Číslo starého materiálu: 28H4970CD

| | |
|--|-----------------------|
| Provedení | |
| Nástěnný odsávač par | • |
| Provedení a design | |
| Barva | Betonový vzhled |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | S možností přestavby |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | Uhlíkový filtr DKF 29 |
| Design | |
| Okrajové odsávání | • |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity | • |
| Elektronické ovládání | • |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 3 |
| SmartControl | • |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí | • |
| Doběh 5/15 min | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů | • |
| Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů | • |
| Akustický balíček Silence | • |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A++ |
| ECO motor | • |
| Systém řízení výkonu | • |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 28,2 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 2 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 260 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Tlumené osvětlení | • |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Stejnoseměrný motor (motor DC) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 215 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 315 |
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 415 |
| Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) | 660 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) | 875 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 38,0 |

DAH 4970 Sienna
Nástěnný odsávač par



EAN: 4002516802419 / Číslo materiálu: 12534090 / Číslo starého materiálu: 28H4970CD

| | |
|--|----------|
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 45,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 50,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 61,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 68,0 |
| Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) | 24,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 175 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 275 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 | 625 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 430 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 720 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 46,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 73,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 53,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 64,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 76,0 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 62,0 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm | 830–1210 |
| Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm | 420 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum | 830 |
| Šířka těla odsavače v mm | 898 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum | 1210 |
| Výška těla odsavače v mm | 420 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum | 420 |



DAH 4970 Sienna Nástěnný odsávač par



EAN: 4002516802419 / Číslo materiálu: 12534090 / Číslo starého materiálu: 28H4970CD

| | |
|---|------|
| Hloubka těla odsavače v mm | 381 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum | 420 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Hmotnost netto v kg | 18,0 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,3 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Celkový příkon v kW | 0,22 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Montážní pokyny | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané příslušenství | |
| Zpětná klapka | • |
| Příslušenství k dokoupení | |
| Aktivní uhlíkový filtr | Nein |

DAH 4970 Sienna
Nástěnný odsávač par



DAH4970, DAH4980 Installation drawings